

Garant

Brzoizmjenjiva stezna glava MLA IK 50 bara, Ø drške 25 mm, Područje reza navoja: M6-20

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	338121 M6-20
GTIN	4045197801968
Razred artikla	31M

Opis**Izvedba:**

- S minimalnom duljinom prilagodbe (MLA), uz pomoć prigušnog elementa.
- Produženje vijeka trajanja ureznika/uvaljivača navoja do 300 %.
- Unutarnji dovod rashladnog sredstva do 50 bara.
- Sigurno stezanje u brzoizmjenjivim ulošcima za ER čahure.
- Odstupanje konusa drške prema konusu čahure < 3 µm.

Upotreba:

Na **centrima za obradu sa snikroniziranim vretenom.**

- **Za kompenzaciju razlike koraka ureznika / sinkronog vretena.**
- **Za kompenzaciju tolerancija koraka ureznika.**

Dodatni pribor:

ER čahura, pogledajte br. 308881-309240 (vel. ER11 / 16 / 25). ER stezne čahure za ureznik s četverokutom, pogledajte br. 309399; 309413. (vel. ER 11 / 16 / 25).

Brzoizmjenjivi nastavci i produžetci, pogledajte br. 338120 – 338142.

Povlačni vijak, vidi br. 308600 – 308806.

Cijev za rashladno sredstvo za HSK, vidi br. 309880.

Nasadni ključ za HSK, vidi br. 309890.

Napomena:

Maksimalni broj okretaja 4000 min⁻¹.

Tehnički opis

Kompenzacija duljine na tlak	0,2 mm
Vanjski \varnothing D	60 mm
Kompenzacija duljine na vlak	1 mm
prikladno za ER veličinu	25
Unutarnji \varnothing d ₁	32 mm
Duljina izboja A-dimenzija	56 mm
Prihvat	\varnothing drške 25 mm
Unutarnje hlađenje	da, s maks. 50 bara
Vrsta proizvoda	Glava za rezanje navoja