

Garant
VHM glodalo s unut. hlađenjem, DLC, Ø d11 DC: 8mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	205336 8
GTIN	4045197767271
Razred artikla	11X

Opis
Izvedba:
Dimenzije slične DIN 6527.
Obli profil.
Posebno brušeno za obradu neželjeznih metala.
S unutarnjim hlađenjem.
S prevlakom DLC sp² najnovije generacije.
Tehnički opis

Oslobađanje Ø D ₁	7,8 mm
Ø reza D _c	8 mm
Broj zubi Z	3
Posmak f _z za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka	0,08 mm
Posmak f _z za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka	0,06 mm
Drška	DIN 6535 HA s h6
Ukupna duljina L	63 mm
Tolerancija nazivnog Ø	d11
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Duljina rezne oštrice L _s	16 mm
Duljina izboja L ₁ uključ. oslobađanje	27 mm

Duljina skošenja pod 45°	0,45 mm
Ø drške D _s	8 mm
Kut spirale	30 stupanj
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prevlaka	DLC
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Profil glodanja	WR
Širina zahvata a _e kod glodanja	0,5×D kod trimanja
Širina zahvata a _e kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba 1×D
Unutarnje hlađenje	da
Prsten u boji	žuto
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij	prikladno	400 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	primjereno	320 m/min	N
Aluminij > 10% Si	primjereno	260 m/min	N
Cu	prikladno	150 m/min	N
CuZn	prikladno	180 m/min	N
mokro maksimalno	primjereno		
Zrak	prikladno samo u posebnim uvjetima		

Usluge

Brušenje tip HB	129100 HB
-----------------	-----------