

Garant**Držač za ubodno tokarenje, lijevi, širina drške / utora w: 8/1,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273756 8/1,5
GTIN	4045197766106
Razred artikla	21W

Opis**Izvedba:**

Proizvedeno od alatnog čelika visoke čvrstoće ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). U kombinaciji s konveksnim stezanjem pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

Napomena:

Od širine utora 6 mm pri t_{maks} ($5 \times$ širine utora) druga oštrica dolazi u kontakt s izratkom. Može doći do urezivanja. Sigurno bez urezivanja do $t = 24,5 \text{ mm}$.

Tehnički opis

Funkcionalna širina L_4	8 mm
Dubina utora t_{maks}	7,5 mm
Širina utora w	1,5 mm
Vijak	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Duljina glave L_1	20,5 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Širina drške b	8 mm
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
moguće aksijalno probijanje	da

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

Pribor

Pritezni vijak tip 12

279815 12

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500