

**Rezna glava, lijevi, sustav / veličina pločice: DM/16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251715 DM/16
GTIN	4251414902992
Razred artikla	29D

**Opis****Izvedba:**

Izmjenjive rezne glave držača za unutarnje tokarenje s **prigušenjem vibracija**.

**Upotreba:**

Učinkovito prigušenje vibracija do slobodne duljine od maksimalno **10xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Sustav: DM

ISO-kod glave za izmjenjive rezne pločice: DVUNR/L

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice: VNMG 1604..

odgovarajuće osnovno tijelo: 264910 - 264922

Minimalni Ø predbušenja  $D_{min}$ : 50 mm

Postavljanje na sredinu: 29 mm

Ukupna duljina: 35 mm

**Tehnički opis**

Vijak za podlošku	259027 3
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VNMG 1604..
Postavljanje na sredinu	29 mm
ISO kod izmjenjiva rezna glava	DVUNR/L
Veličina pločice	16 mm
Ukupna duljina	35 mm
Sustav	DM
Minimalni $\varnothing$ predbušenja $D_{min}$	50 mm
odgovarajuće osnovno tijelo	264910 - 264922
Podložna  pločica	259033 5
Vilica, vijak, O-prsten	259036 7
Serijski	Rezna glava
Vrsta primjene	lijevi
Unutarnje hlađenje	da

## Pribor

Vijak za podložnu pločicu	259613
Podložna pločica	259227
Jedinica vilice	259509
Tijelo za Torx®, drška E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Moment odvijač sa skalom, prihvati izmjenjivih oštrica maksimalni zakretni moment 500 cN·m	659906 500