

Garant**Ručna stega za bušilicu, širina čeljusti A: 120mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	365035 120
GTIN	4045197770691
Razred artikla	31S

Opis**Izvedba:**

- Čvrsta izrada sa snažnim vretenom.
- Čeljusti kaljene i brušene.
- Precizno stezanje pomoću plosnate vodilice.
- Čeljust s vodoravnom i okomitom prizmom za okrugli materijal, jedna je čeljust glatka.
- Za stezanje plosnatih izradaka, obje čeljusti su upuštene.
- Integrirana ekscentrična brza stezaljka koja čeka patent za sigurno držanje na stolu za bušenje.
- Brzo stezanje u području utora omogućuje fleksibilno i učinkovito obradu stegnutog obratka na bilo kojem položaju na cijelom stolu bušilice bez ponovnog stezanja.

Upotreba:

Za stezanje obradaka na bušilicama.

Materijal:

Tijelo i pomična čeljust od specijalnog lijevanog željeza.

Točnost:

Unutar **0,10 mm**.

Tehnički opis

Ukupna visina c	90 mm
Područje stezanja b	173 mm
Visina čeljusti C	40 mm

Kod boje za odgovarajući pribor	BM-škrip u sivoj boji
maksimalna ukupna duljina L ₄	556 mm
Udaljenost steznih utora	160 mm
Širina čeljusti A	120 mm
Duljina osnovnog tijela a	340 mm
Težina	18 kg
Širina steznih utora	17 mm
Širina osnovnog tijela B	193 mm
Vrsta proizvoda	Škripac za bušilicu

Pribor

Graničnik tip 2	365028 2
Zamjenske čeljusti za stege (2 kom) za tip 120	365036 120
Vodilica za br. 365023	365025
Zamjensko vreteno za ručne stege za bušilice za tip 120	365037 120