


**Garant****Ručna stega za bušilicu, širina čeljusti A: 150mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	365035 150
GTIN	4045197771001
Razred artikla	31S

**Opis****Izvedba:**

- Čvrsta izrada sa snažnim vretenom.
- Čeljusti kaljene i brušene.
- Precizno stezanje pomoću plosnate vodilice.
- Čeljust s vodoravnom i okomitom prizmom za okrugli materijal, jedna je čeljust glatka.
- Za stezanje plosnatih izradaka, obje čeljusti su upuštene.
- Integrirana ekscentrična brza stezaljka koja čeka patent za sigurno držanje na stolu za bušenje.
- Brzo stezanje u području utora omogućuje fleksibilno i učinkovito obradu stegnutog obratka na bilo kojem položaju na cijelom stolu bušilice bez ponovnog stezanja.

**Upotreba:**

Za stezanje obradaka na bušilicama.

**Materijal:**

Tijelo i pomična čeljust od specijalnog lijevanog željeza.

**Točnost:**

Unutar **0,10 mm**.

**Tehnički opis**

Širina steznih utora	19 mm
Duljina osnovnog tijela a	400 mm
Težina	23,8 kg

Područje stezanja b	209 mm
Ukupna visina c	90 mm
Kod boje za odgovarajući pribor	BM-škrip u sivoj boji
Udaljenost steznih utora	189 mm
Širina čeljusti A	150 mm
Visina čeljusti C	40 mm
maksimalna ukupna duljina L <sub>4</sub>	652 mm
Širina osnovnog tijela B	226 mm
Vrsta proizvoda	Škripac za bušilicu

## Pribor

Vodilica za br. 365023	365025
Zamjenske čeljusti za stege (2 kom) za tip 150	365036 150
Graničnik tip 2	365028 2
Zamjensko vreteno za ručne stege za bušilice za tip 150	365037 150