




NC visokotlačna stega TITAN 2 s mjerenjem sile stezanja „Clamp assist“, Tip: 125L



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	361304 125L
GTIN	4250364402873
Razred artikla	34A

Opis

Izvedba:

Karakteristike: Stega za modularni stezni sustav. **Povećana sila za sigurno stezanje sirovih dijelova u kombinaciji s grip stezanjem.** Čeljusti s vijcima M12. Visina stezanja od 8 mm prilikom stezanja prema dolje, 3 mm kod grip stezanja. Moguće stezanje u blizini neutralne osi. Stezne su čeljusti prethodnih modela kompatibilne. Izlazni otvor za rashladno sredstvo i odvojene čestice. Precizni utori za poravnavanje. Navoj za graničnik obratka i za nastavke. Maksimalna stezna sila 40 kN.

Vodilice indukcijski kaljenje. Gornja, donja i bočne površine brušene.

Prednost:

Precizna, snažna multifunkcionalna visokotlačna stega.

- **Pouzdanost stezanje neobrađenih dijelova pomoću visokotlačnog vretena s izrazito dugačkim steznim rasponom.**
- **Precizna obrada gotovih dijelova, osnovno tijelo obrađeno sa svih strana.**

Funkcija:

Stezanje isključivo namjestivim momentnim ključem (maksimalno 30 Nm). Sa specijalnim visokotlačnim vretenom i mehaničkim multiplikatorom sile.

Visokotlačno vreteno s mjerenjem sile, u potpunosti zatvoreno. Prijenos steznih sila putem radio veze (2,4 GHz) do mjernih sustava br. 361306. Nije osjetljivo na vibracije, zaštićeno rashladnim sredstvom.

Upotreba:

Za konvencionalno stezanje, Grip stezanje i stezanje prema dolje. Stezanje **neobrađenih dijelova, plameno i pilom rezanih dijelova** se vrši utiskivanjem **kaljenih i izmjenjivih šiljaka** u obradak. Prikladno za sve materijale do vlačne čvrstoće od 1.000 N/mm². Primjenjiva horizontalno i bočno.

Za mjerenje i provjeru **stvarnih** steznih sila.

Dio isporuke:

Uključujući 3 šesterokutna ključa , 12-kutni uložak za nasadni ključ SW 14, 4 stezne vilice.

Dodatni pribor:

Čeljusti vidi br. 361331 – 361970.

Momentni ključ br. 656050 vel. 60.

Napomena:

Elektronska prijemna jedinica „Clamp assist“ vidi br. 361306. Proširenje i spajanje druge stege s čeone strane dostupno na upit.

Težina: 38 kg

Ukupna duljina: 587 mm

Duljina osnovnog tijela a: 530 mm

Širina osnovnog tijela B: 126 mm

Visina osnovnog tijela c: 100 mm

f: 21 mm

Tehnički opis

r	216 mm
Udaljenost utora p	176 mm
Kod boje za odgovarajući pribor	Titan 2
f	21 mm
Duljina osnovnog tijela a	530 mm
g	24 mm
Uzdužni utor	20 mm
Širina osnovnog tijela B	126 mm
Visina osnovnog tijela c	100 mm
Poprečni utor	20 mm
Ukupna duljina	587 mm
Težina	38 kg
Tip	125L
Serijski broj	Titan 2
Vrsta proizvoda	Strojni škripac

Pribor

Garnitura u koferu za 5-osnu čeljust	361365
Grip umetak s 2 šiljka, visina 3,7 – 5,2 mm Tip	361238
Grip umetak od tvrdog metala, visina 7,1 – 8,6 mm Tip	361242
Čeljust reducirane širine pomična za tip 125	361353 125
Grip čeljust reducirane širine, 64 mm fiksno za tip 125	361356 125
Grip umetak s 4 šiljka, visina 3,7 – 5,2 mm Tip	361241
Grip čeljust reducirane širine, 64 mm pomično za tip 125	361355 125
Garnitura u koferu za stezanje prema dolje za tip 2	361346 2
Nosiva čeljust pomična za tip 125	361340 125
Garnitura u koferu za stezanje prema dolje za tip 1	361346 1
Graničnik za obratke	360555
Nosiva čeljust pomična za tip 125	361336 125
Stezni uložak s prevlakom, visine 5,2 – 6,7 mm gladak Tip	361245
Nosiva čeljust fiksna za tip 125	361331 125
Čeljust reducirane širine fiksna za tip 125	361354 125
Sustav za mjerenje stezne sile „Clamp assist“ Tip CA	361306 CA
Konzola za tip 125K	361230 125K
Grip umetak s 2 šiljka, visina 5,2 – 6,7 mm Tip	361240
Čeljust za 5-osnu obradu za tip FIX	361361 FIX
Graničnik za obratke s 3 zgloba Tip 125	360435 125
Stupnjevana čeljust za grip umetke fiksna za tip 125	361348 125
Stupnjevana čeljust za grip umetke pomična za tip 125	361347 125
Grip umetak visine 5,5 mm okrugao Tip	361250
Čeljust za 5-osnu obradu za tip MOBIL	361361 MOBIL