

**Garant**

**Držać za unutarne tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:  
50/19mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250036 50/19
GTIN	4045197772329
Razred artikla	21T

**Opis****Izvedba:**

PCLNR 95° držači za unutarne tokarenje za izmjenjive rezne pločice CN.

**Tehnički opis**

Ukupna duljina L	350 mm
Koljenasta poluga	259015 13
Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	63 mm
Garnitura zatika za opruge	259047 5
Veličina pločice	19 mm
Stezna visina $L_2$	48 mm
Vijak koljenaste poluge	259018 13
Podložna pločica	259031 36
Udaljenost vrha od osi	35 mm
Garnitura opruga	259044 7
ISO kod držača	A50U PCLNR/L19
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1906..
Kut rezne oštrice $\kappa$	95 stupanj
Ø drške $D_s$	50 mm

Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3xD
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

## Pribor

Koljenasta poluga tip 13	259015 13
Vijak koljenaste poluge tip 13	259018 13
Podložna pločica tip 36	259031 36
Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 4 mm	674242 4
Set opruga 10-dijelni tip 7	259044 7
Momentni odvijača skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500