

**Garant**
**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:  
50/19mm**


### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	250037 50/19
GTIN	4045197772336
Razred artikla	21T

### Tehnički opis

Stezna visina $L_2$	48 mm
Veličina pločice	19 mm
Koljenasta poluga	259015 13
Ukupna duljina L	350 mm
Garnitura zatika za opruge	259047 5
Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	63 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1906..
Garnitura opruga	259044 7
ISO kod držača	A50U PCLNR/L19
Udaljenost vrha od osi	35 mm
Podložna pločica	259031 36
Vijak koljenaste poluge	259018 13
Kut rezne oštrice $\kappa$	95 stupanj
Ø drške $D_s$	50 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi

Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

## Pribor

Podložna pločica tip 36	259031 36
Set opruga 10-dijelni tip 7	259044 7
Vijak koljenaste poluge tip 13	259018 13
Koljenasta poluga tip 13	259015 13
Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 4 mm	674242 4
Momentni odvijača skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500