

Garant**Držac za tokarenje, lijevo, veličina drške / pločice: 20/09mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 260005 20/09 |
| GTIN | 4045197772596 |
| Razred artikla | 21T |

Tehnički opis

| | |
|--|----------------------------|
| Duljina glave L ₁ | 18 mm |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 2 |
| Vijak za podlošku | 269013 2 |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | CC.. 09T3.. |
| Ukupna duljina L | 125 mm |
| Funkcionalna širina L ₄ | 22 mm |
| Veličina drške | 20 mm |
| Veličina pločice | 9 mm |
| Podložna pločica | 269005 1 |
| ISO kod držača | SCRCLR/L 2020K09 |
| Serijski broj | QuickTurn |
| Standard | Norma proizvođača |
| Primjena | lijevo |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Kut rezne oštice κ | 75 stupanj |
| Primjena | Uzdužno tokarenje, vanjsko |

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Primjena | Čeono tokarenje |
| Primjena | Uzdužno tokarenje vanjsko |
| Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |

Pribor

| | |
|--|-------------|
| Podložna pločica tip 1 | 269005 1 |
| Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15 | 674248 TX15 |
| Vijak za podložnu pločicu tip 2 | 269013 2 |
| Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22 | 269028 22 |
| Momentni odvijača skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm | 659957 500 |