

**HOLEX****Lepezasti brusni valjak Filc (A), precizno, Ø glavexširina glave: 60X50mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	554970 60X50
GTIN	4045197803948
Razred artikla	52E

**Opis****Izvedba:**

Lepezasti raspored filcne tkanine oko osi alata. Ø drške 6 mm.

Filc protkan normalnim korundom (A). Zaslužan za **ravnomjeran, mat završni izgled**.

**Upotreba:**

Za uklanjanje slojeva nečistoće i oksida na metalima kao i za matiranje Cr-Ni i ostalih VA čelika kao i neželjeznih metala.

**Tehnički opis**

maksimalan broj okretaja	9000 min <sup>-1</sup>
preporučan broj okretaja	5000 min <sup>-1</sup>
Ø drške	6 mm
Ø glave	60 mm
Širina glave	50 mm
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Usporedba granulacije	280
Stupanj finoće	precizno
Atribut imena proizvoda	precizno

Vrsta proizvoda

Lepezasti brusni valjak

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Lakovi	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		