



Momentni ključ QuickSelect sa zaštitom od promjene postavki, bez nasadnog alata, maks. stezni moment: 200Nm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	657099 200
GTIN	4018754269464
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Stabilan, kompaktni momentni ključ s jednim krakom, unaprijed se namješta putem skale i automatski preskoči. Točnost se zadržava i nakon nekoliko tisuća postupaka stezanja, budući da je za sve potrošne dijelove korišten kvalitetan materijal, a dijelovi se tijekom rada vrlo kratko opterećuju. Kućište i ručka od čvrste pravokutne cijevi. Skale se mogu dodatno namještati.

Pritezanje ulijevo vrši se putem utičnog alata.

Bez utičnog alata (osnovni model); odgovarajući utični alati br. 657582 – 657950.

Mjerne jedinice: Nm, lbfft.

Prednost:

Mogućnost podešavanja unaprijed prema skali. Promjena podešenih postavki može se izbjeći skidanjem gumba za podešavanje. Ključ se može pomoću isporučenog sigurnosnog vijka i naljepnice zaštititi od manipulacija.

Funkcija:

Nakon postizanja namještenog momenta ključ automatski preskače (čujno i osjetno) i zatim je odmah opet spreman za rad.

Upotreba:

Budući da se okretni moment može promijeniti vrlo brzo, idealan je za popravke i male serije.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

Mogućnost zamjene alata	Utični alat
Točnost mjerenja momenta	±3 %
Težina	1264 g
Smjer momenta	Pritezanje udesno i ulijevo
Prihvat za nasadni alat	14×18 mm
maskimalan okretni moment	200 Nm
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	1 Nm
Prikaz	analogno
Područje okretnog momenta	40 - 200 Nm
Područje okretnog momenta	30 - 150 lbfft
Duljina poluge bez utičnog alata [L ₁]	424 mm
Mjerni postupak	Zakretni moment
Priključak	za utične alate (četverokutni prihvat)
Očitavanje	Nm
Očitavanje	lbfft
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Standard	DIN EN ISO 6789
Postavljeni razmak na momentnom ključu [L ₂]	25 mm
Ukupna duljina L	467 mm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [L ₃]	449 mm
Odziv	aktivirajući
Kalibriranje	O1
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača

Protokoliranje podataka	ne
Mjerna tehnika	mehaničko
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Serijska	MANOSKOP® 730Fix
Funkcija presavijanja	ne
Slipper funkcija	ne
QuickRelease/funkcija brze zamjene	ne
Spora kazaljka	ne
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

Usluge

Kalibriranje Momentni ključ maks. stezni moment 400 Nm	020010 400
DAkKS kalibriranje Momentni ključ maks. stezni moment 1000 Nm	020020 1000

Pribor

Utična račna tip-4-kut pogon 2-3/4 col	657630 2-3/4
Utična račna Pogonski četverokut 2-1/2 col	657620 2-1/2
Utična račna izbacivačem tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657580 2-1/2
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657600 2-1/2
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 2-3/4 col	657600 2-3/4
Četverokutni utični alat tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657700 2-1/2
Četverokutni utični alat tip-4-kut pogon 2-3/4 col	657700 2-3/4
Dvosmjerna utična račna izbacivačem QuickRelease tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657590 2-1/2
Utična račna tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657630 2-1/2
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657582 2-1/2
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 2-3/4HD col	657600 2-3/4HD