



Momentni ključ bez nasadnog alata, maks. stezni moment: 100Nm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	657215 100
GTIN	4018754266203
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Stabilan, kompaktan momentni ključ s jednim krakom, unaprijed se namješta putem skale i automatski preskoči. Točnost se zadržava i nakon nekoliko tisuća postupaka stezanja, budući da je za sve potrošne dijelove korišten kvalitetan materijal, a dijelovi se tijekom rada vrlo kratko opterećuju. Kućište i ručka čvrstog pravokutnog profila. Skale se mogu dodatno namještati.

Prizezanje ulijevo vrši se putem utičnog alata.

Bez utičnog alata (osnovni model); odgovarajući utični alati br. 657582 – 657950. **Mjerne jedinice:** Nm, lbfft.

Funkcija:

Nakon postizanja namještenog momenta ključ automatski preskače (čujno i osjetno) i zatim je odmah opet spreman za rad.

Brzo podešavanje okretnog momenta pomičnom glavom za podešavanje. Vrijednost se fiksira tipkom za blokiranje u ručki.

Upotreba:

Budući da se okretni moment može promijeniti vrlo brzo, idealan je za popravke i male serije.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

Smjer momenta	Pritezanje udesno i ulijevo
Prihvata za nasadni alat	9×12 mm
Težina	940 g
Prikaz	analogno
Točnost mjerenja momenta	±4 %
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	2,5 Nm
Mogućnost zamjene alata	Utični alat
maksimalan okretni moment	100 Nm
Područje okretnog momenta	20 - 100 Nm
Područje okretnog momenta	15 - 72,5 lbfft
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l ₃]	360,5 mm
Standard	DIN EN ISO 6789
Ukupna duljina L	370 mm
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Postavljeni razmak na momentnom ključu [l ₂]	17,5 mm
Očitavanje	Nm
Duljina poluge bez utičnog alata [l ₁]	343 mm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Priključak	za utične alate (četverokutni prihvata)
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Mjerni postupak	Zakretni moment
Odziv	aktivirajući
Kalibriranje	O1
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Mjerna tehnika	mehaničko

Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Serijska	MANOSKOP® 730 Quick
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

Usluge

KalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment 400 Nm	020010 400
DAkKS kalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment 1000 Nm	020020 1000

Pribor

Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 1-1/2 col	657600 1-1/2
Dvosmjerna utična račna izbacivačem QuickRelease tip-4-kut pogon 1-1/4 col	657590 1-1/4
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 1-3/8 col	657600 1-3/8
Četverokutni utični alat tip-4-kut pogon 1-3/8 col	657700 1-3/8
Prozor sa skalom za momentni ključ tip 2	657212 2
Četverokutni utični alat tip-4-kut pogon 1-1/2 col	657700 1-1/2
Zamjenska ručka za momentne ključeve tip 4	657211 4
Četverokutni utični alat tip-4-kut pogon 1-1/4 col	657700 1-1/4
Dvosmjerna utična račna izbacivačem QuickRelease tip-4-kut pogon 1-1/2 col	657590 1-1/2
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 1-1/4 col	657600 1-1/4
Zeleni klizač za momentni ključ tip 2	657213 2
Dvosmjerna utična račna izbacivačem QuickRelease tip-4-kut pogon 1-3/8 col	657590 1-3/8
Prozor sa skalom za momentni ključ tip 4	657212 4