



Momentni ključ bez nasadnog alata, maks. stezni moment: 200Nm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	657215 200
GTIN	4018754268870
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Stabilan, kompaktni momentni ključ s jednim krakom, unaprijed se namješta putem skale i automatski preskoči. Točnost se zadržava i nakon nekoliko tisuća postupaka stezanja, budući da je za sve potrošne dijelove korišten kvalitetan materijal, a dijelovi se tijekom rada vrlo kratko opterećuju. Kućište i ručka čvrstog pravokutnog profila. Skale se mogu dodatno namještati.

Pritezanje ulijevo vrši se putem utičnog alata.

Bez utičnog alata (osnovni model); odgovarajući utični alati br. 657582 – 657950. **Mjerne jedinice:** Nm, lbfft.

Funkcija:

Nakon postizanja namještenog momenta ključ automatski preskače (čujno i osjetno) i zatim je odmah opet spreman za rad.

Brzo podešavanje okretnog momenta pomičnom glavom za podešavanje. Vrijednost se fiksira tipkom za blokiranje u ručki.

Upotreba:

Budući da se okretni moment može promijeniti vrlo brzo, idealan je za popravke i male serije.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

Prihvat za nasadni alat	14×18 mm
Točnost mjerenja momenta	±4 %
maskimalan okretni moment	200 Nm
Mogućnost zamjene alata	Utični alat
Težina	1210 g
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	5 Nm
Prikaz	analogno
Smjer momenta	Pritezanje udesno i ulijevo
Područje okretnog momenta	40 - 200 Nm
Područje okretnog momenta	30 - 145 lbfft
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [L ₃]	460 mm
Duljina poluge bez utičnog alata [L ₁]	435 mm
Postavljeni razmak na momentnom ključu [L ₂]	25 mm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Priključak	za utične alate (četverokutni prihvat)
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Očitavanje	Nm
Standard	DIN EN ISO 6789
Ukupna duljina L	455 mm
Mjerni postupak	Zakretni moment
Odziv	aktivirajući
Kalibriranje	O1
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko

Mjerna tehnika	mehaničko
Seriya	MANOSKOP® 730 Quick
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

Usluge

KalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment 400 Nm	020010 400
DAkKS kalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment 1000 Nm	020020 1000

Pribor

Utična račna tip-4-kut pogon 2-3/4 col	657630 2-3/4
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657600 2-1/2
Četverokutni utični alat tip-4-kut pogon 2-3/4 col	657700 2-3/4
Zeleni klizač za momentni ključ tip 2	657213 2
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657582 2-1/2
Prozor sa skalom za momentni ključ tip 2	657212 2
Zamjenska ručka za momentne ključeve tip 4	657211 4
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 2-3/4 col	657600 2-3/4
Dvosmjerna utična račnas izbacivačem QuickRelease tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657590 2-1/2
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 2-3/4HD col	657600 2-3/4HD
Četverokutni utični alat tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657700 2-1/2
Utična račna Pogonski četverokut 2-1/2 col	657620 2-1/2
Utična račnas izbacivačem tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657580 2-1/2
Utična račna tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657630 2-1/2
Prozor sa skalom za momentni ključ tip 4	657212 4