

HOLEX**HOLEX Pro INOX VHM vretenasto glodalo HPC, AlCrN, Ø f8 DC: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	203021 12
GTIN	4045197773197
Razred artikla	12X

Opis**Izvedba:**

HPC glodalo s **novorazvijenom visokoučinkovitom prevlakom** za **vrhunski vijek trajanja** i **optimalan učinak narezivanja** u različitim INOX materijalima. Može se koristiti pri **velikim brzinama narezivanja**, ujedno prikladno i za čelike od 1100 N/mm²

Tehnički opis

Duljina izboja L ₁ uključ. oslobađanje	46 mm
Posmak f _z za glodanje utora u INOX-u > 900 N/mm ²	0,04 mm
Posmak f _z za obodno glodanje u INOX-u > 900 N/mm ²	0,05 mm
Ø drške D _s	12 mm
Broj zubi Z	4
Duljina skošenja pod 45°	0,3 mm
Ukupna duljina L	93 mm
Ø reza D _c	12 mm
Duljina rezne oštrice L _s	36 mm
Drška	DIN 6535 HB s h6
Oslobađanje Ø D ₁	11,6 mm
Tolerancija nazivnog Ø	f8
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito

Kut spirale	35 stupanj
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Serija	Pro Inox
Prevlaka	AlCrN
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Tip	N
Svojstvo kuta spirale	nejednako
Podjela oštrica	nejednako
Širina zahvata a_e kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba $1 \times D$
Širina zahvata a_e kod glodanja	$0,3 \times D$ kod trimanja
Unutarnje hlađenje	ne
Strategija rezanja	HPC
Prsten u boji	plavo
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	primjereno	240 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	primjereno	220 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	primjereno	180 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	primjereno	180 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	150 m/min	P
TOOLOX 33	prikladno samo u posebnim uvjetima	115 m/min	H
TOOLOX 44	prikladno samo u posebnim uvjetima	80 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	primjereno	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primjereno	85 m/min	M

Uni	prikladno samo u posebnim uvjetima
mokro maksimalno	primjereno
mokro minimalno	prikladno
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima
Zrak	prikladno samo u posebnim uvjetima