

Garant**Rotirajući šiljak za tokarenje 60°, Morse konus: 4****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 320645 4 |
| GTIN | 4045197773678 |
| Razred artikla | 31Z |

Opis**Izvedba:**

- **Lagana izvedba u uskom kućištu.**
- **Precizni valjni ležajevi za visoku koncentričnost.**
- **Bez potrebe održavanja zbog trajnog podmazivanja.**
- **Specijalno brtvljenje sprječava prodor prljavštine i rashladne tekućine.**
- **MK drška kaljena i brušena.**

Kut vrha 60°.

Opis:

Vrhovi za centriranje uglavnom se koriste na tokarilicama kako bi podržali duge i tanke praznine, jer jer bi kod ovih obradaka u suprotnom postojao rizik od savijanja ili prevrtanje kao rezultat stvaranja sila.

Vrha za centriranje pričvršćen je Morseovim konusom. Obradak je stegnut u steznu glavu i vrhom za centriranje se uodi skošenje. Nakon ponovnog stezanja upušta se vrh za centriranje.

Upotreba:

Pretežno za obradu manjih i najsitnijih dijelova svim
vrstama tokarilicama.

Ø kućišta D: 43 mm

Korisna duljina B: 77 mm

Najveći Ø vrha 60 ° A: 20 mm

maksimalna pogreška rotacije: 0,005 mm

Duljina vrška C: 27 mm

maksimalan broj okretaja: 6000 min⁻¹

Tehnički opis

| | |
|------------------------------|----------|
| maksimalna pogreška rotacije | 0,005 mm |
|------------------------------|----------|

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Morse konus | MK4 |
| za težinu obratka | 800 kg |
| Duljina vrška C | 27 mm |
| maksimalan broj okretaja | 6000 min ⁻¹ |
| Ø kućišta D | 43 mm |
| Najveći Ø vrha 60 ° A | 20 mm |
| Korisna duljina B | 77 mm |
| Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice |