

Garant**Rotirajući šiljak za tokarenje 60°, Morse konus: 5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	320645 5
GTIN	4045197773685
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

- **Lagana izvedba u uskom kućištu.**
- **Precizni valjni ležajevi za visoku koncentričnost.**
- **Bez potrebe održavanja zbog trajnog podmazivanja.**
- **Specijalno brtvljenje sprječava prodor prljavštine i rashladne tekućine.**
- **MK drška kaljena i brušena.**

Kut vrha 60°.

Opis:

Vrhovi za centriranje uglavnom se koriste na tokarilicama kako bi podržali duge i tanke praznine, jer jer bi kod ovih obradaka u suprotnom postojao rizik od savijanja ili prevrtanje kao rezultat stvaranja sila.

Vrha za centriranje pričvršćen je Morseovim konusom. Obradak je stegnut u steznu glavu i vrhom za centriranje se uodi skošenje. Nakon ponovnog stezanja upušta se vrh za centriranje.

Upotreba:

Pretežno za obradu manjih i najsitnijih dijelova svim vrstama tokarilicama.

Ø kućišta D: 58 mm

Korisna duljina B: 105 mm

Najveći Ø vrha 60 ° A: 30 mm

maksimalna pogreška rotacije: 0,005 mm

Duljina vrška C: 37 mm

maksimalan broj okretaja: 4000 min⁻¹

Tehnički opis

Ø kućišta D	58 mm
-------------	-------

Korisna duljina B	105 mm
maksimalan broj okretaja	4000 min ⁻¹
maksimalna pogreška rotacije	0,005 mm
Morse konus	MK5
Najveći Ø vrha 60 ° A	30 mm
za težinu obratka	1600 kg
Duljina vrška C	37 mm
Vrsta proizvoda	Šiljak za tokarilice