

Garant**Rotirajući šiljak za tokarenje 60° / 30°, Morse konus: 6****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	320658 6
GTIN	4045197774330
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

- U kugličnom ležaju postavljena osovina od ojačanog alatnog čelika.
- Šiljak kaljen, moguće višestruko naknadno brušenje.
- Precizni valjni ležajevi za visoku koncentričnost.
- Bez potrebe održavanja zbog trajnog podmazivanja.
- Specijalno brtvljenje sprječava prodor prljavštine i rashladne tekućine.
- Kompletan alat kaljen i brušen.

S produženim šiljkom, kut vrha 60° / 30°.

Opis:

Vrhovi za centriranje uglavnom se koriste na tokarilicama kako bi podržali duge i tanke praznine, jer jer bi kod ovih obradaka u suprotnom postojao rizik od savijanja ili prevrtanje kao rezultat stvaranja sila.

Vrha za centriranje pričvršćen je Morseovim konusom. Obradak je stegnut u steznu glavu i vrhom za centriranje se uodi skošenje. Nakon ponovnog stezanja upušta se vrh za centriranje.

Upotreba:

Prikladno za sve vrste tokarilica, za grubo i fino tokarenje.

Produženi šiljak s potporom omogućuje neometano približavanje tokarskog noža čeonj strani obradka. Posebice prikladno za kopirno tokarenje.

Ø kućišta D: 110 mm

Korisna duljina B: 178 mm

Najveći Ø vrha 60 ° A: 52 mm

Najveći Ø vrha 30 ° A: 20 mm

maksimalna pogreška rotacije: 0,005 mm

Duljina vrška C: 86 mm

Tehnički opis

Najveći Ø vrha 60 ° A	52 mm
Ø kućišta D	110 mm
maksimalna pogreška rotacije	0,005 mm
Korisna duljina B	178 mm
za težinu obratka	2500 kg
Morse konus	MK6
maksimalan broj okretaja	2000 min ⁻¹
Duljina vrška C	86 mm
Najveći Ø vrha 30 ° A	20 mm
Vrsta proizvoda	Šiljak za tokarilice