

## Garant

### Rotirajući šiljak za tokarenje za izmjenjive stezne čahure, Morse konus: 5



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	320659 5
GTIN	4045197774378
Razred artikla	31Z

#### Opis

##### Izvedba:

- U kugličnom ležaju postavljena osovina od ojačanog alatnog čelika.
- Šiljak kaljen, moguće višestruko naknadno brušenje.
- Precizni valjni ležajevi za visoku koncentričnost.
- Bez potrebe održavanja zbog trajnog podmazivanja.
- Specijalno brtvljenje sprječava prodor prljavštine i rashladne tekućine.
- Kompletan alat kaljen i brušen.

##### Opis:

Vrhovi za centriranje uglavnom se koriste na tokarilicama kako bi podržali duge i tanke praznine, jer jer bi kod ovih obradaka u suprotnom postojao rizik od savijanja ili prevrtanje kao rezultat stvaranja sila.

Vrha za centriranje pričvršćen je Morseovim konusom. Obradak je stegnut u steznu glavu i vrhom za centriranje se uodi skošenje. Nakon ponovnog stezanja upušta se vrh za centriranje.

##### Upotreba:

Prikladno za sve vrste tokarilica, za grubo i fino tokarenje.

Fleksibilna uporaba zbog izmjenjivih umetaka. Univerzalna uporaba na revolverima i suprotnim navojima na CNC strojevima.

##### Dodatni pribor:

Izmjenjivi umetci br. 320625 - 320631

##### Napomena:

Zamjena umetaka na ključnim površinama okretanjem u suprotnom smjeru.

Ø kućišta D: 96 mm

maksimalna pogreška rotacije: 0,005 mm

maksimalan broj okretaja: 2600 min<sup>-1</sup>

za težinu obratka: 1100 kg

Duljina 1: 72 mm

L<sub>2</sub>: 14 mm

## Tehnički opis

maksimalna pogreška rotacije	0,005 mm
maksimalan broj okretaja	2600 min <sup>-1</sup>
Morse konus	MK5
za težinu obratka	1100 kg
Ø kućišta D	96 mm
odgovaraju kodu boja	K24
Duljina 1	72 mm
L <sub>2</sub>	14 mm
Vanjski Ø D <sub>1</sub>	24 mm
Ø drške D <sub>2</sub>	42 mm
Vrsta proizvoda	Šiljak za tokarilice

## Pribor

Umetak rotirajućeg šiljka tokarilice tip 5	320631 5
Umetak rotirajućeg šiljka tokarilice tip 6	320631 6
Umetak rotirajućeg šiljka tokarilice tip 4	320631 4
Umetak rotirajućeg šiljka tokarilice tip 3	320631 3
Umetak rotirajućeg šiljka tokarilice tip 2	320631 2
Umetak rotirajućeg šiljka tokarilice tip 1	320631 1