

 steinel**Fen za vrući zrak, tip: 351502****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	078321 351502
GTIN	4007841351502
Razred artikla	07E

Opis**Izvedba:**

Elektronički regulirani industrijski fen HG 2320 E.

- **digitalno podešavanje temperature putem poluge od 80 – 650 °C**
- **Prikaz temperature u koracima od 10 °C na LCD zaslonu**
- **Regulacija količine zraka u 2 razine od 150 – 500 l/min.**

Asortiman fenova za vrući zrak HG 2320 EKF u plastičnom kovčegu sastoji se od:

- **Industrijski fen u obliku pištolja s nestupnjevitom regulacijom količine zraka, četiri zapamćena programa, prikaza temperature i ostatka topline, LOC-funkcije, rukovanja jednom rukom.**
- **Redukcijska mlaznica 9 mm, mlaznica sa širokim mlazom 50 mm, reflektorska mlaznica, garnitura termoskupljajućih crijeva od 100 dijelova.**

Upotreba:

Za varenje i ponovno oblikovanje plastike, za skupljanje, uklanjanje boje, lemljenje, sušenje, otapanje.

Tehnički opis

Oznaka proizvođača	HG 2320EKF
Temperatura zraka	80 - 650 °C

Težina	960 g
Protok volumena zraka	150 - 500 l/min
Izvedba	Sortiment
Prihvat snaga	2300 W
Pakiranje	Transportni kovčeg
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Fen za vrući zrak

Pribor

Asortiman pribora za puhala vrućeg zraka 12 dijelova tip 075569	078329 075569
Temperaturni skener HG Scan PRO tip 007690	078325 007690
Temperaturni skener HG Scan PRO tip 007553	078325 007553
Temperaturni skener HL Scan tip 014919	078326 014919