

Garant**VHM glodalo MTC, AlCrN, Ø e8 DC: 6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	203071 6
GTIN	4045197776044
Razred artikla	11X

Opis**Izvedba:**

Za **grubo i fino glodanje** do $0,7 \times D$ u puni komad **s najvišim vrijednostima posmaka** i vrlo mirnim radom.

Za smanjenu silu rezanja i bolju kvalitetu površine zahvaljujući **spiralni od 45°**.

Poboljšana prevlaka za dodatno smanjivanje sile rezanja uz istovremeno produženi vijek trajanja alata.

Upotreba:

Specijalno za **MTC (Multi Task Cutting)** primjenu na novoj generaciji obradnih centara za tokarenje / glodanje.

Tehnički opis

Duljina rezne oštrice L_s	13 mm
Ukupna duljina L	80 mm
Oslobađanje $\varnothing D_1$	5,8 mm
Posmak f_z za obodno glodanje u čeliku $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Kvaliteta centriranja s drškom	G 2,5 s HB
\varnothing reza D_c	6 mm
\varnothing drške D_s	6 mm
Tolerancija nazivnog \varnothing	e8
Posmak f_z za kopirno glodanje u čeliku $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,03 mm

Drška	DIN 6535 HB s h6
Duljina izboja L ₁ uključ. oslobađanje	42 mm
Duljina skošenja pod 45°	0,1 mm
Broj zubi Z	4
Kut spirale	45 stupanj
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prevlaka	AlCrN
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Tip	N
Svojstvo kuta spirale	nejednako
Podjela oštrica	nejednako
Širina zahvata a _e kod glodanja	0,1×D kod trimanja
Širina zahvata a _e kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba 1×D
Unutarnje hlađenje	ne
Strategija rezanja	MTC
Prsten u boji	zeleno
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	primjereno	100 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	primjereno	90 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	primjereno	85 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	primjereno	80 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primjereno	40 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primjereno	30 m/min	M
GG(G)	primjereno	100 m/min	K
Uni	primjereno		

mokro maksimalno	primjereno
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima
suho	primjereno
Zrak	primjereno