

**Garant****GARANT Master Tap strojni ureznik za žičane umetke s navojem HSS-E-PM, AlTiX, EG-M: EG-M6****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	133560 EG-M6
GTIN	4062406208295
Razred artikla	111

**Opis****Izvedba:**

Ureznik navoja sukladno **DIN 40435 (slično DIN 371 / DIN 376)**.

**GARANT Master Tap univerzalni ureznik**, koncipiran za korištenje u širokom spektru materijala s visokom procesnom sigurnošću.

- **HSS-E-PM rezni materijal za maksimalnu otpornost na trošenje.**
- **Reducirane vrijednosti trenja zahvaljujući visokokvalitetnoj prevlaci.**
- **Posebna geometrija za optimalno izbacivanje odvojenih čestica.**

**Upotreba:**

Za urezivanje navoja EG u skladu s ISO navojem **DIN 8140** za **žičane umetke s navojem STI** (Screw Threat Insert).

**Napomena:**

Obvezno uvažavati **Ø osnovne rupe koju je potrebno izbušiti** (vidi tablicu) !

Rezni materijal: HSS E PM

Standard: DIN 40435

Razred tolerancije: 6HX mod.

Nagib navoja: 1 mm

Ukupna duljina L: 90 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 8 mm

4-kutna drška □: 6,2 mm

Ø osnovne rupe: 6,3 mm

**Tehnički opis**

Ø navoja	6 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	8 mm

Veličina navoja	M6
Dubina navoja	18 mm
Ukupna duljina L	90 mm
Nagib navoja	1 mm
Broj steznih utora	3
4-kutna drška □	6,2 mm
Rezni materijal	HSS E PM
Ø osnovne rupe	6,3 mm
Broj oštrica Z	3
Standard	DIN 40435
Razred tolerancije	6HX mod.
Prevlaka	AlTiX
Vrsta navoja	EG-M
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D za osnovne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Prsten u boji	zeleno
Serijski	Master Tap
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	30 m/min	N

Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	35 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	20 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	30 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	30 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	25 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	12 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	10 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	8 m/min	M
GG(G)	prikladno	20 m/min	K
CuZn	prikladno	20 m/min	N
Uni	prikladno		
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		