

Garant**NC visokotlačna stega HiPo Clamp s pojačivačem snage, tip: 160****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 360465 160 |
| GTIN | 4045197777911 |
| Razred artikla | 31F |

Opis**Izvedba:**

- Točnost uparivanja 0,02 mm.
- Dimenzije za poravnavanje kompatibilne su s proizvodima drugih proizvođača.
- Univerzalna izvedba za različite izvedbe čeljusti.
- Vodilice indukcijski kaljenje.
- Potpuno oklopljeno vreteno (minimalna potreba za čišćenjem).
- Obostrane rupe s navojem za graničnik za obratke.
- Uključujući rupe 18M16 za zatezni sustav s nultom točkom kalibra 200 mm.
- Sve stranice, osim čeone stranice, brušene: Horizontalna i bočna primjena.
- Kutni adapter moguće je nadograditi.
- Potpuno oklopljeno i nitrirano vreteno.
- Navoj za graničnik za obratke.

Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:

- Točnost uparivanja 0,02 mm.
- Vodilice indukcijski kaljenje.
- Uključujući rupe 18M16 za sustav stezanja s nultom točkom osni razmak 200 mm.
- Sve stranice, osim prednje stranice, brušene: Horizontalna i bočna primjena.
- Potpuno oklopljeno i nitrirano vreteno.

Dio isporuke:

Uključujući stupnjevane čeljusti br. 360468 i 360469, 4 stezne vilice i ručicu.

Dodatni pribor:

- Uobičajene izvedbe čeljusti veličine 125, npr. br. 361400 – 361660, br. 362390 – 362600, br. 361295, br. 361296.
- Garnitura za poravnavanje i fiksiranje, br. 360530.
- Graničnik za obratke, ručica, br. 360555; 360800.

- Povlačni vijak br. 360025.
- Kutni pogon br. 360471.

Napomena:

- Odgovarajuće produžetke osnovnog tijela 125 možete pronaći pod br. art. 360467_125 u katalogu rezervnih dijelova.
- Veličina 125X isporučuje se s čeljustima 361295 125 i 361296 125. Moguća upotreba s prednjim čeljustima Xpent.
- Odgovarajući produžeci osnovnog tijela 160 je br. 360420 160

Napomena, reklamni tekst:

Veličina 125X isporučuje se s čeljustima 361295 125 i 361296 125. Moguća upotreba s prednjim čeljustima XPent.

Tehnički opis

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Maksimalna sila stezanja do | 60 kN |
| Kod boje za odgovarajući pribor | HiPo |
| Ukupna duljina | 645 mm |
| o –0,02 | 40 mm |
| r ±0,015 | 164 mm |
| Duljina osnovnog tijela a | 560 mm |
| Težina | 65 kg |
| Udaljenost utora p H7 | 20 mm |
| Visina čeljusti h | 49,8 mm |
| Područje stezanja b | 17 - 263 mm |
| m ±0,02 | 234 mm |
| Poprečni utor n H7 | 20 mm |
| Širina osnovnog tijela B | 160 mm |
| s – 0,02 | 70 mm |
| Uzdužni utor l H7 | 20 mm |
| t | 164 mm |
| Visina osnovnog tijela c –0,02 | 115 mm |
| Stezni raspon d | 187 - 433 mm |
| Izvedba | Stezni sistem s nultom točkom |
| Serijska | HiPoClamp |

| Vrsta proizvoda | Strojni škripac |
|--|-----------------|
| Pribor | |
| Stupnjevana čeljustpomična za tip 160 | 360468 160 |
| ZeroClamp povlačni vijak tip 16M10 | 360025 16M10 |
| ZeroClamp povlačni vijak tip 12M10/90 | 360025 12M10/90 |
| Mekane osnovne čeljusti, par za širinu čeljusti 160 mm | 362520 160 |
| ZeroClamp povlačni vijak tip 25M10 | 360025 25M10 |
| Par prizmatičnih čeljusti za širinu čeljusti 160 mm | 362500 160 |
| ZeroClamp povlačni vijak tip 18M16 | 360025 18M16 |
| Kutni pogon za tip 160 | 360471 160 |
| Adapter čeljustipomičan za tip 125 | 361600 125 |
| ZeroClamp povlačni vijak tip 16M8 | 360025 16M8 |
| Par zakretnih čeljusti za stezanje prema dolje za širinu čeljusti 160 mm | 362460 160 |
| Paralelne pločice, klik sustav za tip 160 | 361962 160 |
| Paralelne pločice za stupnjevanu stranu za tip 160 | 361972 160 |
| ZeroClamp povlačni vijak tip 14M12/90 | 360025 14M12/90 |
| Stupnjevana čeljustfiksna za tip 160 | 361420 160 |
| Garn. za poravnavanje i učvršćivanje dimenzija T utora za stol 14 mm | 360530 14 |
| Garn. za poravnavanje i učvršćivanje dimenzija T utora za stol 12 mm | 360530 12 |
| Graničnik za obratke | 360555 |
| Par rezervnih lisnatih opruga za širinu čeljusti 160 mm | 362620 160 |
| Par lisnatih opruga za širinu čeljusti 160 mm | 362600 160 |
| Graničnik za obratke s 3 zgloba tip 300 | 360430 300 |
| Paralelne pločice, klik sustav za tip 160 | 361952 160 |
| ZeroClamp povlačni vijak tip 12M10 | 360025 12M10 |

| | |
|--|--------------|
| Adapter čeljustifiksan za tip 160 | 361620 160 |
| Garn. za poravnavanje i učvršćivanje dimenzija T utora za stol 18 mm | 360530 18 |
| Garn. za poravnavanje i učvršćivanje dimenzija T utora za stol 22 mm | 360530 22 |
| Par stupnjevanih čeljusti za širinu čeljusti 160 mm | 362560 160 |
| Garn. za poravnavanje i učvršćivanje dimenzija T utora za stol 16 mm | 360530 16 |
| Par glatkih steznih čeljusti za širinu čeljusti 160 mm | 362420 160 |
| Par steznih čeljusti s narovašenom površinom za širinu čeljusti 160 mm | 362400 160 |
| ZeroClamp povlačni vijak tip 18M12 | 360025 18M12 |