

**Garant****CNMG 120416, Vrsta: HB7010-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250328 HB7010-1
GTIN	4045197779700
Razred artikla	21G

**Opis**

CNMG 120416 HB7010-1 Vrsta: HB7010-1

Lomač odvojenih čestica: SG

Dubina reza  $a_p$ : 1,5 - 8 mmPosmak  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/okrBrzina reza  $v_c$  glavna primjena: 100 - 375 m/min**Tehnički opis**

Posmak $f$	0,25 - 0,6 mm/okr
Vrsta	HB7010-1
Glavna primjena	P
Kutni radijus	1,6 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	SG
Dubina reza $a_p$	1,5 - 8 mm

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	100 - 375 m/min
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120416
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje