

Garant**DNMG 110408, Vrsta: HB7010-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250654 HB7010-1
GTIN	4045197779830
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 110408 HB7010-1 Vrsta: HB7010-1
Lomač odvojenih čestica: SS
Dubina reza a_p : 0,3 - 2 mm
Posmak f : 0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 150 - 500 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	P
Dubina reza a_p	0,3 - 2 mm
Vrsta	HB7010-1
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Kutni radijus	0,8 mm
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	SS

Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 500 m/min
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 110408
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje