

Garant**DNMG 150608, Vrsta: HB7010-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250660 HB7010-1
GTIN	4045197779854
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 150608 HB7010-1 Vrsta: HB7010-1
Lomač odvojenih čestica: SS
Dubina reza a_p : 0,3 - 2 mm
Posmak f : 0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 150 - 500 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 500 m/min
Kutni radijus	0,8 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	SS
Glavna primjena	P
Vrsta	HB7010-1

Dubina reza a_p	0,3 - 2 mm
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150608
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje