


Garant**SNMG 120412, Vrsta: HB7010-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251226 HB7010-1
GTIN	4045197780058
Razred artikla	21G

Opis

SNMG 120412 HB7010-1 Kutni radijus: 1,2 mm
Vrsta: HB7010-1
Lomač odvojenih čestica: SM
Dubina reza a_p : 0,5 - 6 mm
Posmak f : 0,15 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 440 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 440 m/min
Dubina reza a_p	0,5 - 6 mm
Posmak f	0,15 - 0,5 mm/okr
Kutni radijus	1,2 mm
Vrsta	HB7010-1
Lomač odvojenih čestica	SM

Glavna primjena	P
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 120412
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje