


Garant**SNMG 150612, Vrsta: HB7010-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251232 HB7010-1
GTIN	4045197780072
Razred artikla	21G

Opis

SNMG 150612 HB7010-1 Kutni radijus: 1,2 mm
Vrsta: HB7010-1
Lomač odvojenih čestica: SM
Dubina reza a_p : 0,5 - 6 mm
Posmak f : 0,15 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 440 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	SM
Glavna primjena	P
Kutni radijus	1,2 mm
Posmak f	0,15 - 0,5 mm/okr
Vrsta	HB7010-1
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 440 m/min

Dubina reza a_p	0,5 - 6 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 150612
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje