

Garant**TNMG 160408, Vrsta: HB7010-1**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251434 HB7010-1
GTIN	4045197780201
Razred artikla	21G

Opis

TNMG 160408 HB7010-1 Vrsta: HB7010-1

Lomač odvojenih čestica: SS

Dubina reza a_p : 0,3 - 2 mmPosmak f : 0,1 - 0,4 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 150 - 500 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 500 m/min
Dubina reza a_p	0,3 - 2 mm
Lomač odvojenih čestica	SS
Glavna primjena	P
Vrsta	HB7010-1
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Kutni radijus	0,8 mm

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNMG 160408
Broj zamjena/oštrica	6
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje