

Garant**TNMG 160404, Vrsta: HB7010-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251542 HB7010-1
GTIN	4045197780218
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Posmak f	0,2 - 0,5 mm/okr
Vrsta	HB7010-1
Dubina reza a_p	0,5 - 5 mm
Kutni radijus	0,4 mm
Glavna primjena	P
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 440 m/min
Lomač odvojenih čestica	SM
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNMG 160404
Broj zamjena/oštrica	6

Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje