

Garant**VNMG 160404, Vrsta: HB7010-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251732 HB7010-1
GTIN	4045197780232
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Vrsta	HB7010-1
Kutni radijus	0,4 mm
Dubina reza a_p	0,3 - 2 mm
Posmak f	0,08 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 500 m/min
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	SS
Glavna primjena	P
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VNMG 160404

Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje