

Garant**SCMT 09T304, Vrsta: HB7010-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260742 HB7010-1
GTIN	4045197780614
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Glavna primjena	P
Lomač odvojenih čestica	SS
Kutni radijus	0,4 mm
Posmak f	0,05 - 0,2 mm/okr
Vrsta	HB7010-1
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 500 m/min
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SCMT 09T304

Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje