

Garant**SCMT 09T308, Vrsta: HB7010-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260763 HB7010-1
GTIN	4045197780645
Razred artikla	21G

Opis

SCMT 09T308 HB7010-1 Kutni radijus: 0,8 mm

Vrsta: HB7010-1

Lomač odvojenih čestica: SM

Tolerancija: M

Dubina reza a_p : 0,5 - 2,5 mmPosmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr**Tehnički opis**

Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 440 m/min
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	HB7010-1
Lomač odvojenih čestica	SM
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr

Glavna primjena	P
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SCMT 09T308
Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje