

**Garant****VBMT 160402, Vrsta: HB7010-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261150 HB7010-1
GTIN	4045197780768
Razred artikla	21G

**Opis**

VBMT 160402 HB7010-1 Vrsta: HB7010-1  
Lomač odvojenih čestica: SS  
Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 150 - 500 m/min

**Tehnički opis**

Lomač odvojenih čestica	SS
Posmak $f$	0,05 - 0,2 mm/okr
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	150 - 500 m/min
Dubina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Kutni radijus	0,2 mm

Vrsta	HB7010-1
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBMT 160402
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje