

Garant**Držak za ubodno tokarenje, desno, širina drške / utora w: 10/2mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	273750 10/2
GTIN	4045197780898
Razred artikla	21W

Opis

Izvedba:

Proizvedeno od alatnog čelika visoke čvrstoće ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). U kombinaciji s konveksnim stezanjem pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

Tehnički opis

Ukupna duljina L	120 mm
Dubina utora t_{maks}	6 mm
Širina utora w	2 mm
Funkcionalna širina L_4	10 mm
Duljina glave L_1	26 mm
Vijak	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Širina drške b	10 mm
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
moguće aksijalno probijanje	da
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držak

Pribor

Pritezni vijak tip 4	279815 4
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500