

**Udarni vijak, tip: GDS18E****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	074170 GDS18E
GTIN	
Razred artikla	03B

Opis**Izvedba:**

Multifunkcionalni udarni odvijač za snažno pritezanje.

- **Posebno robusan zahvaljujući kućišta mehanizma za otkucavanje od metala.**
- **Precizan rad zahvaljujući predodabiru broja okretaja.**
- **Hod desno / lijevo za pritezanje i otpuštanje.**
- **Ugodno rukovanje zahvaljujući mekanoj dršci i povoljnom položaju težišta.**
- **Pričvrsne kuke npr. za postavljanje na opružni kompenzator.**

Tehnički opis

maksimalan broj okretaja	1300 min ⁻¹
Pogonski profil prihvata za alat	Vanjski četverokut
Broj udaraca	1000 - 2600 min ⁻¹
Dimenzije prihvata za alat	1/2 col
Prihvat snaga	500 W
Težina	3,2 kg

maksimalne vibracije prema EN	4 m/s ²
Oznaka proizvođača	GDS 18E
maksimalan Ø vijka (8,8 – 12,9)	M18
maksimalan okretni moment tvrdo	250 Nm
tipična uporaba	Strong
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Udarni vijak
USP2	maks. Ø vijaka M18, s prihvatom za alat, vanjski četverokut od 1/2 cola
USP1	250 Nm čvrsto