

 steinel**Fen za vrući zrak, tip: 351403****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	078321 351403
GTIN	4007841351403
Razred artikla	07E

**Opis****Izvedba:**

Elektronički regulirani **industrijski fen** HG 2120 E, podešavanje količine zraka 150 – 500 l/min preko 3 razine.

Temperatura nestupnjevito podesiva od 80 - 630 °C

**Upotreba:**

Za varenje i ponovno oblikovanje plastike, za skupljanje, uklanjanje boje, lemljenje, sušenje, otapanje.

**Tehnički opis**

Protok volumena zraka stuba 3	500 l/min
Prihvat snaga	2200 W
Protok volumena zraka stuba 1	150 l/min
Temperatura zraka	80 - 630 °C
Protok volumena zraka stuba 2	300 l/min
Oznaka proizvođača	HG 2120E

Težina	850 g
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Fen za vrući zrak

---

**Pribor**

Temperaturni skener HL Scan tip 014919	078326 014919
Temperaturni skener HG Scan PRO tip 007553	078325 007553
Asortiman pribora za puhala vrućeg zraka 12 dijelova tip 075569	078329 075569
Temperaturni skener HG Scan PRO tip 007690	078325 007690