

HOLEX**ET stezna kliješta s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje, ET 40,
Nazivni stezni Ø d: 12 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	309449 12
GTIN	4045197783288
Razred artikla	32Z

Opis**Izvedba:**

Kaljen i brušen.

Prednost:Radijalna kompenzacija omogućuje izjednačavanje manjih **grešaka centra za obradu** (tražena koncentričnost i kvaliteta navoja, odnosno dosjeda). Aksijalna kompenzacija od 0,1 mm.**Upotreba:**

Za narezivanje navoja, odnosno razvrtnje na centrima za glodanje i tokarenje.

Odgovara :

Sve standardne stezne glave za ER čahure.

Napomena:Stežanje samo za nazivni Ø. **Nije prikladno za preciznu steznu glavu za ER čahure CENTRO P.**

Standard: Tvornička norma

Radijalna kompenzacija R razvrtavanje: 0,1 mm

Tehnički opis

Nazivni stezni Ø d	12 mm
Prihvat	ET 40
Standard	Tvornička norma

Vanjski Ø D	41 mm
Ukupna duljina	49 mm
Aksijalna kompenzacija	0,2 mm
Radijalna kompenzacija R obrada navoja	0,5 mm
Radijalna kompenzacija R razvrtavanje	0,1 mm
Vrsta proizvoda	Stezna kliješta