

Mitutoyo**Pomično mjerilo, mjerno područje: 200mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	412101 200
GTIN	4946368110189
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Skala za očitavanje mat kromirana bez odsjaja.

Precizna skala izrazitog kontrasta.

S zaustavnim vijkom s gornje strane.

Mjerne površine fino brušene.

Dodatni pribor:

Tablica navoja br. 412180 za stražnju stranu mikrometra.

Tehnički opis

Podjela	1/128 col
Kalibriranje	A1
Podjela	1/20 mm
Očitavanje	0,05 mm
Mjerno područje	200 mm
Duljina kraka	50 mm
Očitavanje	mm / inča
Pakiranje	Etui
Duljina križnih vrhova	20,5 mm
Standard	ISO 13385
Težina	180 g

Dubinomjer	kutno 3,7×1,4
Postojeći dubinomjer	da
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,05 mm
Kromirana skala	da
Blokada	Zaustavni vijak s gornje strane
Vodilice	Povišene vodilice
Mjerna tehnika	analogno
Materijal	Nehrđajući čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Vrsta proizvoda	Univerzalno pomično mjerilo

Usluge

KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021000 200
DAkKS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021010 200

Pribor

Držać dubinomjera, metal s 2 vijka M2	412120
---------------------------------------	--------