

Garant**Kofer za alat za servisere s podnom oblogom i pločama za alat****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	692810
GTIN	4045197806321
Razred artikla	61G

Opis**Izvedba:**

Obloge kofera od polikarbonata su proizvedene u postupku špricanog lijeva. Prednosti su u visokoj otpornosti na udarce, čvrstoći, krutosti i tvrdoći u širokom temperaturnom području. Aluminijski okvir s plastičnim rubovima kao zaštita od udaraca, integrirana kombinirana bravica i blokada poklopca kofera.

Unutarnja oprema za unutarnju dimenziju visine 150 mm:

1 donja školjka uključujući pokrov s 12 dvostrukih elastičnih obujmica. 2 pregrade, 6 poprečnih prečki i 10 kutija za umetanje u donju školjku. 1 ploča za alat s 9 tekstilnih pretinaca i s držačem alata na prednjoj i stražnjoj strani.

Tehnički opis

Unutarnja dimenzija visina	150 mm
Težina	4,6 kg
Unutarnja dimenzija duljina	435 mm
Unutarnja dimenzija širina	275 mm

Materijal	PC
Vrsta čuvanja alata	Priključni pretinci
Vrsta čuvanja alata	Stezni držač
Opteretivost kovčega	35 kg
Svojstvo kovčega	prikladan za zrakoplov
Vrsta proizvoda	Sustav za transport alata

Pribor

Zaštitna prostirka	692800
Set kutija za 1/2 podne obloge (10 kutija u 4 veličine)	692855
Ploča za alat s 9 tekstilnih pretinaca i držačima za alat	692845
Set pregrada za cijelu podnu oblogu (3 poprečna razdjelnika, 12 pregrada)	692852
Ploča za alat s 9 tekstilnih pretinaca i držačima za alat	692847
Set pregrada za 1/2 podne obloge (2 poprečna razdjelnika, 6 pregrada)	692850
Remen za kofer s TSA bravom i brojčanikom (140×5 cm)	692860