

FLEX**Stroj za satiniranje TRINOX FLEX, tip: SET****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	077751 SET
GTIN	4030293187184
Razred artikla	03S

Opis**Izvedba:**

Snažan stroj za satiniranje TRINOFLEX BSE 14-3 100 s konstantnom elektronikom.

- Prethodni odabir broja okretanja i održavanje konstantnog broja okretaja s pomoću tahogeneratorske jedinice.
- Polako pokretanje, zaštita od preopterećenja i zaštita od ponovnog pokretanja nakon nestanka struje.
- Elektronička jedinica lijevana je u jednom komadu, na taj način ne dolazi do oštećenja zbog prašine.

Jedinstveni alat s brzosteznim priključkom za izmjenu sistemskih normi "satiniranje" i "brušenje cijevnih traka".

Upotreba:

Za satiniranje, poliranje, četkanje, ravnanje, uklanjanje hrđe i tokarenje.

Dio isporuke:

Stroj za satiniranje BSE14-3 100, 1 dodatak za satiniranje BS100. Uključujući 1× dodatak za satiniranje BS 100, 1× gumirani zračni valjak, 1× zračna pumpa, 1× brusni filc A 280/fine, 17-dijelna garnitura brusnih čahura, 1× transportni kovčeg L-BOXX® 238.

15-dijelna garnitura brusnih čahura sastoji se od:

- 1× brusna čahura **MESHFLEX A 400**.
- po 3× brusne čahure **ZIRCOFLEX P 80; P 120**.
- 3× brusne čahure **CERAFLEX K 120**.
- 3× brusne čahure **CORUFLEX P180**.
- po 1× Suuperfinishing čahura **S600; S 1500**.

Tehnički opis

Prihvat za alat	19
Raspon broja okretaja	1000 - 3500 min ⁻¹
maksimalne vibracije prema EN	0 m/s ²
Duljina alata za poliranje	100 mm
Težina	2,9 kg
Prihvat snaga	1400 W
Pakiranje	Transportni kovčeg
maksimalni Ø alata za poliranje	125 mm
Oznaka proizvođača	Komplet BSE 14-3 100
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Stroj za poliranje