



Stroj za skidanje srhova i skošavanje bridova, tip: EKF452



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	078121 EKF452
GTIN	4250187507267
Razred artikla	07E

Opis

Izvedba:

Stroj za faziranje s nježnim zaletom i termičkom zaštitom u kompaktnom dizajnu za obradu ravnih rubova, unutarnjih i vanjskih radijusa kao i rupa od \varnothing 22 mm. Fino podešavanje omogućava lagano faziranje do poravnanja kao i široko faziranje. S poboljšanom glavom noža za smanjene sile rezanja. Radijus R 2,5 mm.

Dio isporuke:

Uključuje glodalo, **3 HM** rezne ploče, sakupljač strugotina br. 084520, transportni kovčeg.

Napomena:

Potrebna visina brida obratka najmanje 2 mm za dobro vođenje.

Tehnički opis

Mrežni napon	230 V
Prihvat snaga	1500 W
Duljina	310 mm
Oznaka proizvođača	EKF452

širina	138 mm
maksimalan broj okretaja	6000 min ⁻¹
Težina	4 kg
Visina	295 mm
Radijus	2,5 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Pakiranje	Transportni kovčeg
Vrsta proizvoda	Stroj za skidanje srhova i skošavanje bridova

Pribor

Garnitura HM izmjenjivih reznih pločica, 3-dijelni SHM 202 za čelik radijusa 2,5 mm tip SHM202	078131 SHM202
Zamjenski vijak za EFK izmjenjive pločice izvedba SCREW	078127 SCREW
Alat za glodanje 3-oštrice tip ZFR452	078133 ZFR452