

Garant**GARANT Master Steel FEED VHM svrdlo DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC h7 (mm odn. cola): 15,2****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 122435 15,2 |
| GTIN | 4045197787385 |
| Razred artikla | 11E |

Opis**Izvedba:**

Svrdlo s 3 oštrice, posebno razvijeno za primjenu kod **vrlo velikih posmaka**. Idealno za strojeve s **velikom izlaznom snagom** i stabilnim uvjetima obrade.

- **Posebna geometrija oštrica sa stabilnim kutovima oštrica i velikim slobodnim hodom u centru omogućuje maksimalne posmake.**
- **Patentirana geometrija oštrice s optimiranim odvođenjem odvojenih čestica zaslužna je za smanjenu silu kod rezanja i dobro lomljenje odvojenih čestica.**
- **S kutom vrha od 145° za minimalno stvaranje srha kod prolaznih rupa.**

Poprečna oštrica predstavlja vodeću tehnologiju u branši i jamči optimalno samocentriranje te omogućuje bušenje na neravnim površinama. Tri vodeće faze jamče stabilan izlaz rupa i preciznu zaobljenost rupe.

Napomena:

Duljina spirale $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Oblici HB i HE isporučivi po istoj cijeni kao HA.

Oblik **HB**: naručite s **br. 122436**.

Oblik **HE**: naručite s **br. 122435 + 129100HE**.

Standard: DIN 6537 K

Tolerancija nazivnog Ø: h7

Broj oštrica Z: 3

Tolerancija nazivnog Ø: h7

preporučena maksimalna dubina bušenja L_2 : 42,2 mm

Ukupna duljina L: 115 mm

Ø drške D_s : 16 mm

Posmak f u čeliku $< 1100 \text{ N/mm}^2$: 0,61 mm/okr

Tehnički opis

| | |
|--|------------------|
| Standard | DIN 6537 K |
| Ø drške D_s | 16 mm |
| Duljina žlijeba za odvođenje L_c | 65 mm |
| Tolerancija nazivnog Ø | h7 |
| Nazivni Ø D_c | 15,2 mm |
| Posmak f u čeliku < 1100 N/mm ² | 0,61 mm/okr |
| Broj oštrica Z | 3 |
| Ukupna duljina L | 115 mm |
| preporučena maksimalna dubina bušenja L_2 | 42,2 mm |
| Serija | Master Steel |
| Prevlaka | TiAlN |
| Rezni materijal | VHM |
| izvedba | 4×D |
| Kut vrha | 145 stupanj |
| Drška | DIN 6535 HA s h6 |
| Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara |
| Strategija rezanja | HPC |
| Polustandardno | da |
| Prsten u boji | zeleno |
| Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V_c | ISO kod |
|--------------------------------|--------------|-----------|---------|
| Čelik < 500 N/mm ² | primjereno | 160 m/min | P |
| Čelik < 750 N/mm ² | primjereno | 140 m/min | P |
| Čelik < 900 N/mm ² | primjereno | 130 m/min | P |
| Čelik < 1100 N/mm ² | primjereno | 110 m/min | P |
| Čelik < 1400 N/mm ² | primjereno | 90 m/min | P |

| | | | |
|------------------------------|------------------------------------|-----------|---|
| Čelik < 55 HRC | primjereno | 60 m/min | H |
| INOX < 900 N/mm ² | primjereno | 60 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | primjereno | 50 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 40 m/min | S |
| GG | primjereno | 130 m/min | K |
| GGG | primjereno | 80 m/min | K |
| Uni | primjereno | | |
| mokro maksimalno | primjereno | | |
| mokro minimalno | primjereno | | |

Usluge

Brušenje tip HE

129100 HE