

**Nareznica, M: M10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	140460 M10
GTIN	4062406233389
Razred artikla	12K

**Opis****Izvedba:**

Zatvoreni, zasječeni oblik.  $\geq M3$  sa konusnim uvodnim dijelom s obiju strana za lagano narezivanje i jednostavno odvođenje odvojenih čestica u smjeru rezanja. Uvod s 2 uvodna navoja. Valjana i nitrirana, kut narezivanja cca. 15°.

Smjer rezanja: desno

Razred tolerancije: DIN 13 6g

nagib: 1,5 mm

Vanjski Ø: 30 mm

Visina: 11 mm

**Tehnički opis**

Vanjski Ø	30 mm
Razred tolerancije	DIN 13 6g
nagib	1,5 mm
Visina	11 mm

Veličina navoja	M10
Vrsta navoja	M
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	HSS E
Standard	EN 22568
Smjer rezanja	desno
Vrsta proizvoda	Nareznica

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ulje	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		