

FLEX

Polirka, tip: XCE10-8125



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	077771 XCE10-8125
GTIN	4030293180550
Razred artikla	03S

Opis

Izvedba:

- 8 mm korak poliranja, pozitivni pogonski sustav za visoku abrazivnost, bez holograma.
- Visoka mirnoća rada pomoću protuutega.
- Idealno za lakove osjetljive na više temperature zbog slabog zagrijavanja površine.
- Posebni tanjuri za poliranje na čičak s prigušivanjem vibracija.
- Ravna glava mehanizma za prijenos smanjuje razmak od površine. To omogućuje sigurno vođenje stroja u svakom položaju.
- Poklopac s ručicom: ergonomski oblikovan uz SoftGrip.
- VR elektronika s mikroprocesorom: s održavanjem broja okretaja tahogeneratorom, meko pokretanje, prekidač za akceleraciju Sanftanlauf, Gasgebeschalter, sprječavanje ponovnog pokretanja kod nestanka struje, zaštita od preopterećenja, nadzor temperature i odabir broja okretaja.
- Optimiziran dovod zraka za najbolje moguće hlađenje motora i mehanizma za prijenos. Bez ispuha zraka koji ometa korisnika.

Tehnički opis

Prihvata snaga	1010 W
Težina	2,6 kg
Oznaka proizvođača	XCE 10-8 125
Duljina kabela	4 m

Raspon broja okretaja	140 - 430 min ⁻¹
maksimalni Ø alata za poliranje	160 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Stroj za poliranje