

**FLEX****Polirka, tip: PE14-118****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	077771 PE14-118
GTIN	4030293166806
Razred artikla	03S

**Opis****Izvedba:**

- **Elektronika s mikroprocesorom: bezstupanjsk odabir broja okretaja, održavanje broja okretaja pomoću tahogeneratora, zaštita od preopterećenja, sprječavanje ponovnog pokretanja i nadzor temperature.**
- **Snažni motor od 1400 W sa snažnim ventilatorom za optimalno hlađenje.**
- **Ravna glava mehanizma za prijenos smanjuje razmak od površine. To omogućuje sigurno vođenje stroja u svakom položaju.**
- **Poklopac s ručicom: ergonomski oblikovan uz SoftGrip.**
- **Prekidač za akceleraciju za polagan i osjećajan start (početni broj okretaja u prvom stupnju 1 (250/min)) i zadržavanje za stalni rad.**
- **Optimiziran dovod zraka za najbolje moguće hlađenje motora i mehanizma za prijenos. Bez ispuha zraka koji ometa korisnika.**
- **S podlogom za odlaganje presvučenom gumom radi sigurnog odlaganja**

**Upotreba:**

Specijalno za obradu velikih vodoravnih i okomitih površina. Za područja automobilizma, pomorstva i zrakoplovstva. Polirano pri vrlo niskom broju okretaja uz visok okretni moment npr. Zbog površina osjetljivih na toplinu.

**Tehnički opis**

Oznaka proizvođača	PE 14-1 180
Težina	2,3 kg
Prihvat snaga	1400 W
Raspon broja okretaja	250 - 1380 min <sup>-1</sup>
širina	117 mm
Duljina kabela	4 m
Prihvat za alat	M 14
Duljina	405 mm
maksimalni Ø alata za poliranje	250 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Stroj za poliranje