



Vanjski mikrometar s tanjurastim mjernim površinama i vretenom koje ne se rotira, mjerno područje: 25-50mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	423005 25-50
GTIN	4062406237769
Razred artikla	42B

Opis

Izvedba:

S kaljenim i velikim mjernim površinama. Kovani i lakirani okvir.
Izvedba s vretenom koje se ne rotira.

Upotreba:

Za mjerenje razmaka između zuba kod zupčanika s ravnim i kosim zubima od modula 0,8 nadalje.

Dio isporuke:

Od vel. 25–50 uključujući 1 etalon.

Tehnički opis

Paralelnost mjernih površina	5 μ m
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Kalibriranje	B2
Kalibriranje	B1
Kalibriranje	B2
\varnothing mjernog tanjura	19,5 mm
Očitavanje	0,01 mm
Vreteno \varnothing	8 mm

Mjerno područje	25 - 50 mm
Kosina osovine	0,5 mm
Standard	DIN 863
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

Usluge

Kalibriranje Mikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm	022040 100
DAkkS kalibriranje Mikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm	022050 100

Pribor

Etalon ukupna duljina 25 mm	421100 25
-----------------------------	-----------