

**Garant**
**Držak za ubodno tokarenje 45°, desno, širina drške / utora w: 20/2**


## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	273762 20/2
GTIN	4062406243876
Razred artikla	21W

## Opis

### Upotreba:

Za izvođenje raznih pozicioniranja kod tokarenja čak do kuta obratka, za izradu slobodnih podreza kod izrade brušenja.

### Napomena:

- $\varnothing D_{\min} = 30 \text{ mm}$  (na  $w = 3$ ).
- $\varnothing D_{\min} = 35 \text{ mm}$  (na  $w = 2$ ).
- **Upotrebljavajte isključivo s pločicom za ubodno tokarenje punog radijusa br. 273735 – 273739.**
- **Nema standardnog slobodnog utora prema DIN 509.**

Unutarnje hlađenje: ne

Širina utora  $w$ : 2 mm

$t_{\min}$ : 0,5 mm

min. širina utora  $y$ : 0,35 mm

Funkcionalna širina  $L_4$ : 23 mm

Duljina glave  $L_1$ : 33 mm

Ukupna duljina  $L$ : 125 mm

## Tehnički opis

Vijak	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Funkcionalna širina $L_4$	23 mm
Veličina drške	20 mm
Širina utora $w$	2 mm
Ukupna duljina $L$	125 mm

Duljina glave L <sub>1</sub>	33 mm
min. širina utora y	0,35 mm
t <sub>min.</sub>	0,5 mm
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
moguće aksijalno probijanje	ne
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

## Pribor

Pritezni vijak	279903
Pritezni vijak tip 5	279815 5
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX25	674248 TX25
Oštrica od 8mm s magnetom s prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Momentni odvijač sa skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Momentni odvijač sa skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659957 1600