

**Garant**
**Weldon stezna glava oblik AD, BT 40 kratko, Stezni Ø D1: 10mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	303640 10
GTIN	4062406250133
Razred artikla	31A

**Opis**
**Izvedba:**

Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!)

**Prednost:**

Iz **dvostrukog kontakta konusa i vodoravne površine** proizlazi stabilnije i preciznije stezanje:

- **Kvalitetnija površina**
- **Dulji vijek trajanja alata**
- **Nepromijenjeni dosjed u vretenu i u slučaju velikog broja okretaja**
- **Bolja koncentričnost**

BT prihvat s dvostrukim kontaktom moguće je ugraditi na standardno BT strojno vreteno – ili obrnuto. Ipak, prednosti dvostrukog kontakta očituju se samo u kombinaciji prihvata i vretena.

**Upotreba:**

Za stezanje alata s bočnom steznom površinom prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308760 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

**Tehnički opis**

Rezervni stezni vijak 309900	10
Vanjski Ø D	35 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Duljina izboja A-dimenzija	63 mm

a	1 mm
Prihvat	BT 40 kratko
Standard	DIN 6359
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	ISO 7388-2
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Izvedba	BT-DC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

## Pribor

Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 10 mm	309900 10
---	-----------