

Garant**Držač za glodače glave oblik AD, BT 30 kratko, Ø trna d1: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	303780 16
GTIN	4062406250393
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Sve drške tvrdo tokarene (miran rad). S utorom za RFID / Balluff čip i kanalima rashladnog sredstva.

Prednost:

Iz **dvostrukog kontakta konusa i vodoravne površine** proizlazi stabilnije i preciznije stezanje:

- **Kvalitetnija površina**
- **Dulji vijek trajanja alata**
- **Nepromijenjeni dosjed u vretenu i u slučaju velikog broja okretaja**
- **Bolja koncentričnost**

BT prihvat s dvostrukim kontaktom moguće je ugraditi na standardno BT strojno vreteno – ili obrnuto. Ipak, prednosti dvostrukog kontakta očituju se samo u kombinaciji prihvata i vretena.

Dio isporuke:

Uključuje pritezni vijak za glodače glave.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308760 – 308806. Specijalni ključ br. 309840.

Tehnički opis

Vanjski Ø D	38 mm
Duljina izboja A-dimenzija	35 mm
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	16
Ø trna d ₁	16 mm

Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	16
a	1 mm
Stezni $\varnothing D_1$	16 mm
Prihvat	BT 30 kratko
Standard	DIN 6357
Norma prihvata	JIS B6339
Norma prihvata	JIS B6339
Oblik	AD
Provrt za rashladne kanale	ne može se zaključati
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 5 μm
Strategija rezanja	HPC
Izvedba	BT-DC
Vrsta proizvoda	Usadnik glave noža